



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2040 kg
6 公里/小时的载重	1700 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	4080 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	305 mm
总重量	18.84 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
Lubrication nipple	1

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度（最大）	160 mm
上板孔宽度（最大）	120 mm
上板孔直径	15 mm

Product Drawings

