



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa          |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2040 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1700 kg        |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 4080 kg        |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 305 mm         |
| 总重量        | 18.84 kg       |

## 支架

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 外壳材料               | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状               | 宽，加强的   |
| Lubrication nipple | 1       |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 铸铁      |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 轴       | 用螺母拧紧   |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 250 mm  |
| 胎面宽度    | 80 mm   |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A  |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 200 mm |
| 上板宽       | 160 mm |
| 上板孔长度（最大） | 160 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 120 mm |
| 上板孔直径     | 15 mm  |

