

KAPPA

9682IFP200P63 CL67

EAN 4031582366204

Numéro de commande 00838199



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●○○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	450 kg
Capacité de charge à 6 km/h	360 kg
Statique Capacité de charge	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	245 mm
Largeur totale	116 mm
Poids global	5,034 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	59 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	135 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9682IFP200P63 CL67

EAN 4031582366204

Numéro de commande 00838199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9682IFP200P63 CL67

EAN 4031582366204

Numéro de commande 00838199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

