

## LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 7001/7015/7001

EAN 4031582357677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Linea light           |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 75,5 mm               |
| Àmplia general             | 55 mm                 |
| Pes total                  | 0,18 kg               |

## SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda        |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling       |
| Color                | Verd de plata (RAL7001) |
| Desplaçament         | 23 mm                   |
| Scio de giro         | 65 mm                   |
| Sterferencia de giro | 130 mm                  |
| Dome Dictel          | 30 mm                   |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Roda de color                       | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 75 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                          |
| Longitud del cub                    | 0 mm                          |
| Corporació ample                    | 15 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm                  |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny

# LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 7001/7015/7001


EAN 4031582357677

Número de comanda 00770569

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny