

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aljzat
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	0 kg

VÁZ

Szín	Palaszürke (RAL7015)
------	----------------------

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője	18 mm