INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	25 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	50 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	17 mm
Ancho total	20 mm
Peso total	0.01 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Angular
Color	Pasivado azul
Diámetro del domo	20 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	14 mm
Ancho de Banda de rodadura	14 mm
Anchura del cuerpo	14 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	30 mm
Anchura de la placa	17 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	20 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	20 mm
Diámetro del orificio de la placa	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Número de pedido 00021120

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH