

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numărul de comandă 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	25 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	12 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	210 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	170 kg
Capacitate de încărcare statică	420 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,48 kg

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numărul de comandă 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

