

## AGILA

2470PIP100P30-13

EAN 4031582365061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                |
| Elétrico condutivo                | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 135 mm                               |
| Peso geral                        | 0,584 kg                             |

## RODA

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                | Rolamento de esferas de precisão  |
| Anti-fios                | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                 | 100 mm                            |
| Largura do Piso          | 32 mm                             |
| Dureza do Piso (A)       | 75 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 38 mm                 |
| Raio giratório          | 88 mm                 |
| Interferência giratória | 176 mm                |

## ENCAIXE

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca                                                                |
| Diâmetro do furo | 13 mm                                                                        |
| Sugestão         | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

# AGILA

2470PIP100P30-13

EAN 4031582365061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

