

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Номер на поръчката 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●○○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	80 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	250 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	85 mm
Общо тегло	0,614 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на реазбата	Замърсяване, Устойчивост на температура
Лагер	Суха носеща хрст
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач А

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Неръждаемост стомана

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Номер на поръчката 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

