

## GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-10

EAN 4031582383393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Galea stainless                           |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Inoxydable                      | ✓   |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 139 mm                                    |
| Largeur totale                  | 66 mm                                     |
| Poids                           | 0,458 kg                                  |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse, inoxydable    |
| Pare-fils             | Avec pare-fils             |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du bandage    | 30 mm                      |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau                | Polyamide  |
| Forme de la chape       | Capotée  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 40 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 128 mm   |
| Diamètre d'encombrement | 256 mm   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm  |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 10 mm        |

# GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-10

EAN 4031582383393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

