

# NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Numéro de commande 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	130 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,38 kg

# NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Numéro de commande 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

