

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Soluție personalizată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	250 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	240 mm

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	64 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă cu blocare centrală
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	115 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

