

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Номер замовлення 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ○○○○○

Шум руху ○○○○○

Атриція ○○○○○

Стійкість до корозії ○○○○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	440 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	190 mm
Загальна ширина	128 mm
Загальна вага	11,85 kg

## КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	125 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm

## КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	33 mm
Радіус повороту	100 mm
Поворотне з'єднання	200 mm
Діаметр ковпачка	128 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	145 mm
Ширина тарілки	145 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Номер замовлення 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

