

DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, bardzo ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	35 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6307

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	3360 kg
Nośność przy 6 km/h	2800 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	5600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	2,58 kg

DURATECH


MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numer zamówienia 00801262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Numer zamówienia 00301262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.