



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 260 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 148 mm                          |
| Stavební výška              | 82 mm                           |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 40 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 52 mm                    |
| Průměr otáčení   | 258 mm                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková dlahy, rozestup mezi<br>Díra na šroub šroubů USA |
| Délka plotny                    | 95 mm                                                        |
| Šířka plotny                    | 70 mm                                                        |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 72 mm                                                        |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 76 mm                                                        |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 44,5 mm                                                      |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 52 mm                                                        |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                                                        |

# LINEA

5941UAP125P52 RAL9002


EAN 4031582352399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Návrhář  
klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění  
iF Design  
Award