

## LEVINA

5370PJP125P50 7001

EAN 4031582347487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Levina                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 0,57 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 59 mm                       |

## VÁZ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid             |
| Villa alakja    | Keskeny              |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó       |
| Szín            | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Ellensúlyoz     | 38 mm                |
| Körbeforgás     | 201 mm               |
| Kupola átmérője | 59 mm                |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén            |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi    |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 125 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                   |
| Test szélessége              | 32 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 77 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 67 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 46,5 mm                  |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 51,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm                  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm                   |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

