

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	76 mm
Àmplia general	64 mm
Pes total	0,21 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm
Dome Dictel	22 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

