

# INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin torsion
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	150 mm
Ukupna širina	62 mm
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

## TOCAK

materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	12 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	37,5 mm
okretni radijus	100 mm
Otpor okretanju	200 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapepaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Nemačka  
nagrada DizajnRed Dot Dizajn  
Award