

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294
 订单号 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	440 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	175 mm
总宽度	128 mm
总重量	10.68 kg

轮子

轴承	未加工中心
直径	125 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm

支架

偏移量	33 mm
旋转半径	100 mm
转向干涉	200 mm
圆顶直径	130 mm

固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294
订单号 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

