

# ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Molde zincado
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	35,5 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,68 kg

# ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Número de encomenda 00024549  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

