

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Puretech air

Tipo Ruota

Portata a 3 km/h 140 kg

Portata statica 280 kg

Peso complessivo 1,89 kg

## RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

morbido

Materiale del battistrada Pneumatico, profilo lineare

Cuscinetto Cuscinetto piano

Parafili Senza parafili

Diametro 400 mm

Larghezza battistrada 100 mm

Asse diametro del foro 20 mm

Lunghezza mozzo 74 mm

Durezza del Battistrada (A) 55 Shore A

# PURETECH AIR

PPO400X100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

