

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

Número de comanda 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 69 mm

Àmplia general 53 mm

Pes total 0,305 kg

## RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Rodament de boles cònic

Roda de color Gris de pissarra (RAL7015)

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 20 mm

Corporació ample 20 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

## SUPORT

Material Placa d'acer, mitjà

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Passivat blau

Desplaçament 25 mm

Scio de giro 53 mm

Sterferencia de giro 106 mm

Dome Dictel 53 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa de placa

Placa llarga 60 mm

Placa ampla 60 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 38 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 48 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 38 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 48 mm

Placa de diàmetre 6,3 mm

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752  
Número de comanda 00030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

