

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	20 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	36 mm
Poids global	0.03 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Galbé
Pivot	Un Chemin de billes
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	9 mm
Rayon d'encombrement	21.5 mm
Diamètre d'encombrement	43 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	25 mm
Largeur du Bandage	12 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	35 mm
Largeur de plaque	30 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	28 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	23 mm
Diamètre du trou de la plaque	4.2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

