

AGILA

2470DIK075R47-27-30

EAN 4031582328189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	55 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	110 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	103 mm

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	61,5 mm
Поворотное соединение	123 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (минимум)	27 mm
Распорный фитинг (максимум)	30 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

AGILA

2470DIK075R47-27-30

EAN 4031582328189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

