

# GALEA

5070PIO100P51

EAN 4031582399455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Galea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 60 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 120 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 141 mm                |
| Àmplia general             | 66 mm                 |
| Pes total                  | 0,502 kg              |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                     |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Coixinet llis                   |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 100 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                      |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Poliàmida           |
| Forquilla Forma      | Tancat              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 40 mm               |
| Scio de giro         | 90 mm               |
| Sterferencia de giro | 180 mm              |
| Dome Dictel          | 59 mm               |

## FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 95 mm             |
| Placa ampla                         | 70 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 50 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 11 mm             |

# GALEA

5070PIO100P51

EAN 4031582399455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

