

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Номер на поръчката 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●○○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карра
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	240 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	170 mm
Обща ширина	110 mm
Общо тегло	3,736 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	48 mm
Радиус на завъртане	112,5 mm
Интерференция при завъртане	225 mm
	✓
Диаметър на купол	111 mm

KAPPA

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Номер на поръчката 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

КАРРА

9680IEP125P63 CL67

EAN 4031582315134

Номер на поръчката 00827746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

