

NOVATECH

EYU080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 140 kg

Статичен Товароносимост 280 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 0,3 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	14 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

