INFORMACE O PRODUKTU

# ZETA

## 4688ITP200P63

EAN 4031582030525



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 800 kg |
| Nosnost 6 km/h | 640 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 1600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Stavební výška | 117 mm |
| Celková hmotnost | 2,64 kg |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 117 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688ITP200P63


EAN 4031582030525

Objednací číslo 00803930

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH