PRODUKTINFORMATION

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila care
Type	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	138 mm
Samlet vægt	0,8 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	38 mm
Udfaldsradius	88 mm
Udfaldsdiameter	176 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH