

КАРРА

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691

Номер заказа 00830616



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Карра |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 840 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 700 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 170 mm |
| Общая ширина | 110 mm |
| Общий вес | 3,896 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 48 mm |
| Радиус поворота | 112,5 mm |
| Поворотное соединение | 225 mm |
| | ✓ |
| Диаметр купола | 111 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

KAPPA

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691

Номер заказа 00830616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА

9681TOP125P63 CL67

EAN 4031582315691

Номер заказа 00830616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

