

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Parafili	Con parafili
Diametro	140 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	55 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Tipo di cuscinetto	6006 2RS
Tipo di tenuta	A
Adatto per	bt_linde

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	630 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1260 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,47 kg

