

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Номер заказа 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stora
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	153 mm
Общая ширина	74 mm
Общий вес	0,724 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Инжекционный полиуретана
Материал протектора	Двойной фланец с Трек
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (D)	59 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Специальная функция
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm
Диаметр купола	65 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработано для следующих Размер паллеты: Ширина колеи: прибл. 2,75 мм, Ширина канавки: прибл. 5,7 мм, Глубина канавки: > 10 мм.

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455
Номер заказа 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

