

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	280 °C
Összsúly	0,3 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fekete
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	45,5 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Rendelési szám 00035370
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

