

LUMINA

AA20POI050P41-38X38 TFR

EAN 4031582385595



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	63 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,115 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	49 mm
Ingombro di piroettamento	98 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	28 mm
Larghezza foro piastra (massima)	28 mm
Diametro del foro della piastra	4,4 mm