

## ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                         |
| Typ                            | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 250 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 500 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 85 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,81 kg                       |

## OBUDOWA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec  | Poszerzane              |
| Kolor            | pasywowany na niebiesko |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                |
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                                       |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                                |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu                                     |
| Średnica             | 125 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A                                            |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 103 mm             |
| Szerokość płytki                       | 85 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965

Numer zamówienia 00026592

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

