



L'image peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

**ATTRIBUTS DE BASE**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                                  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                                   |
| Conducteur électrique           | Non                                     |
| Inoxydable                      | Non                                     |
| Statique Capacité de charge     | 100 kg                                  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                   |
| Hauteur                         | 77 mm                                   |
| Largeur totale                  | 54 mm                                   |
| Poids global                    | 0.13 kg                                 |

**CHAPE**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape                 |
| Pivot                   | Tige pivotante                         |
| Couleur de la chape     | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Déport                  | 30 mm                                  |
| Rayon d'encombrement    | 87 mm                                  |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm                                 |
| Diamètre du dôme        | 20 mm                                  |

**ROUE**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Matériau du corps          | Polyamide                              |
| Bandage                    | Identique au corps de Roue             |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec tube Entretoise       |
| Axe                        | Rivelé                                 |
| Couleur du bandage de roue | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Couleur Roue               | Aluminium blanc (similaire au RAL9006) |
| Pare-fils                  | Sans protège-filet                     |
| Diamètre                   | 75 mm                                  |
| Largeur du Bandage         | 8 mm                                   |
| Diamètre du trou de l'Axe  | 0 mm                                   |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                                   |
| Largeur du corps           | 8 mm                                   |
| Dureté du Bandage (D)      | 65 Shore D                             |

**RACCORD**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Numéro de commande 00074620

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

