

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numer zamówienia 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
	miękki
Materiał bieżni	Poliuretan, piankowy
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	70 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejsście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numer zamówienia 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

