TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P62

EAN 4031582339376



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●●
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,01 kg
Teljes szélesség	75 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	246 mm
Kupola átmérője	75 mm

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	34 mm
Test szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P62

EAN 4031582339376

Rendelési szám 00035511

Termékrajzok

