

ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

订单号 00001242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.536 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521
订单号 00001242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

