INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 200 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Capacité de charge statique | 400 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 108 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0,38 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable (roulettes industrielles) |
| Forme de la chape | Galbée |
| Couleur de la chape | Acier Inoxydable |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm |
| Largeur du corps de roue | 34 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOO080P62


EAN 4031582313383

Numéro de commande 00035117

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH