

## LEVINA

5371PJP100P50 7001/6032

EAN 4031582358698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte           | Levina                                |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                                |
| Conducció elèctrica        | No                                    |
| Inoxidable                 | No                                    |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                                |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                                 |
| Alçada total               | 137 mm                                |
| Àmplia general             | 59 mm                                 |
| Pes total                  | 0,5 kg                                |

## SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Escàs                   |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball     |
| Color                | Verd de plata (RAL7001) |
| Desplaçament         | 36 mm                   |
| Scio de giro         | 98 mm                   |
| Sterferencia de giro | 196 mm                  |
| Dome Dictel          | 59 mm                   |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles        |
| Diàmetralització                    | 100 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| Corporació ample                    | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |



Premi  
Universal  
de  
Disseny



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club

