



图片可能与原产品不同

### 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗   | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

### 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Zeta           |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 500 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 400 kg         |
| 静态载重       | 1000 kg        |
| 温度范围 (最低)  | -10 ° C        |
| 最高温度范围     | 60 ° C         |
| 总高         | 164 mm         |
| 总宽度        | 117 mm         |
| 总重量        | 1.728 kg       |

### 轮子

|          |               |
|----------|---------------|
| 轮体材料     | 铝             |
| 胎面材料     | 聚氨酯，铸造的       |
| 轴承       | 精密滚珠轴承        |
| 轴        | 用螺母拧紧         |
| 轮子颜色     | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖       | 无螺纹护罩         |
| 直径       | 125 mm        |
| 胎面宽度     | 50 mm         |
| 轮体宽度     | 50 mm         |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A        |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D        |

### 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的  |
| 颜色   | 蓝色钝化   |

### 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 137 mm |
| 上板宽        | 117 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径      | 11 mm  |

# ZETA

4688ITP125P63

EAN 4031582030501  
订单号 00804358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

