


# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 70 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 140 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totale breedte               | 53 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,31 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Twee balraces           |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 25 mm                   |
| Zwenk radius               | 53 mm                   |
| Draaicirkel                | 106 mm                  |
| Diameter koepel            | 53 mm                   |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Conisch kogellager     |
| Wielkleur                     | Leigrijs (RAL7015)     |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 50 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                  |
| Breedte wielkern              | 20 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D             |

## FITTING

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging            | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                | 60 mm           |
| Breedte plaat               | 60 mm           |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 38 mm           |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 48 mm           |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 38 mm           |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm           |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm          |

# AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

Bestelnummer 00030303  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

