INFORMACJE O PRODUKCIE

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	135 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	270 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Numer zamówienia 00023492

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH