

AGILA

2470PJO100R05-28

EAN 4031582300741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	138 mm
总重量	0.81 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	45 mm

