

INTEGRAL TWIN

2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	375 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,04 kg
Teljes szélesség	63 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	31 mm
Körbeforgás	170 mm
Kupola átmérője	61,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	51 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN

2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302592

Rendelési szám 00060550

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

