

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	280 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	280 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	0,7 kg
Teljes szélesség	70 mm

## VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	36 mm
Körbeforgás	122 mm
Kupola átmérője	70 mm

## KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm

## SZERELVÉNY

Talplemez hossza	73 mm
Talplemez szélessége	73 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	58 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	58 mm
Tengely furat átmérője	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Rendelési szám 00062068  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

