

## PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Puretech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,9 kg                            |

## ROATĂ

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con     |
| Roată                                   | Pasivat în albastru        |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 150 mm                     |
| Benză de rulare                         | 32 mm                      |
| Diametrul găurii Axă                    | 8 mm                       |
| Lungime butuc                           | 36 mm                      |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

# PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Numărul de comandă 00000163  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

