INFORMACJE O PRODUKCIE

ZETA REVERSE

468BUAC160P63

EAN 4031582396447

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	350 kg
Nośność przy 6 km/h	280 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	700 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	200 mm
Szerokość całkowita	96 mm
Waga całkowita	3,29 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła	360 mm
Średnica kopuły	96 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA REVERSE


468BUAC160P63


EAN 4031582396447

Numer zamówienia 00860879

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH