

## AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Номер на поръчката 00006076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                               |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                               |
| Обща височина                      | 135 mm                              |
| Обща ширина                        | 60 mm                               |
| Общо тегло                         | 1,071 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер            |
| Цвят на Колело        | Синьо покритие                  |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Ширина на тялото      | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A                       |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 43,5 mm                |
| Радиус на завъртане         | 131 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 262 mm                 |
| Диаметър на купол           | 60 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 46,5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51,5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 61,5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8,5 mm            |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

